

Le poudrage des transferts avec un adhésif est souvent utilisé pour améliorer la tenue au lavage et est indispensable pour le TRANSPUFF.

L'adhésif imprimable GT 1100 élimine cette opération pénible et le transfert a un toucher plus doux.

Application

L'adhésif transfert est appliqué en dernier en surimpression sur la totalité du dessin. Il est indispensable dans le cas d'impression avec le TRANSPUFF. L'adhésif doit légèrement déborder l'impression.

Polymérisation

L'adhésif doit être polymérisé après impression à 100°C – 120°C pendant 30-60 secondes. Ne pas dépasser cette température.

Transfert

Le transfert s'effectue sur tissus avec une presse pendant 6-8 secondes à 190°C avec une pression de 40-50 PSI.

Ecran

Tous types d'écrans avec une maille 32T et enduction double sur chaque face de l'écran.

Racles : Polyuréthane dureté 65° Shore

Emballage

Standard de 5kg

Stockage

Dans un endroit frais et ventilé. Point éclair supérieur à 32°C.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et expériences actuelles mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Les conditions d'emploi et la nature des supports étant extrêmement variables, ces informations ne dispensent pas l'utilisateur du produit à procéder à ses propres essais.

Cette fiche technique est la propriété exclusive de :

SORIM Sàrl – ZAE du Heiden – 2 rue d'Allemagne – F-68310 WITTELSHEIM (France)

Tél : 0033 3 89 57 70 11 fax : 0033 3 89 55 28 30 Email : info@sorim.com